FAULHABER

41,6 mNm
25,3 W

DCマイクロモータ
グラファイト

シリーズ 3242 ... CR

22°C環境、定格電圧	3242 G		012 CR	018 CR	024 CR	036 CR	048 CR	
定格電圧	U_N		12	18	24	36	48	V
端子間抵抗	R		1,27	2,73	5,03	10,5	19,7	Ω
ロータ・インダクタンス	L		136	312	542	1 220	2 170	µH
効率（最大）	$\eta_{max.}$		68	70	69	71	70	%
無負荷電流	I_0		0,238	0,156	0,119	0,0792	0,0594	A
無負荷回転数	n_0		5 270	5 290	5 390	5 440	5 450	min^{-1}
起動トルク	M_H		185	199	191	208	197	mNm
ロータ慣性	J		25	27	26	27	26	gcm^2
摩擦トルク	M_R		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	mNm
トルク定数	k_M		21	31,9	42	63	84	mNm/A
回転定数	k_n		455	300	228	152	114	min^{-1}/V
回転数–トルクの勾配	$\Delta n/\Delta M$		27,6	25,7	27,3	25,3	26,7	min^{-1}/mNm
熱抵抗:								
– ハウジングに巻く	R_{th1}	4,1						K/W
– 周囲へのハウジング（外部プラスチック フランジ）	$R_{th2\,p}$	12						K/W
– 周囲へのハウジング（外部金属フランジ）	$R_{th2\,m}$	1,3						K/W
熱時定数:								
– ハウジングに巻く	τ_{w1}	30						s
– 周囲へのハウジング（外部プラスチック フランジ）	$\tau_{w2\,p}$	850						s
– 周囲へのハウジング（外部金属フランジ）	$\tau_{w2\,m}$	95						s
動作温度範囲:								
– モータ		-30 ... +125						°C
コイル（最大許容温度）		+155						°C
軸受		ボールベアリング、予荷重						
軸径		5						mm
最大軸負荷:								
– 3 000min^{-1}での半径方向（ベアリングから4,5 mm）		50						N
最大軸負荷:								
– 3 000min^{-1}での軸方向		5						N
– 静的（シャフト非サポート）		50						N
– 静的（シャフトサポート）		2 000						N
軸の遊び:								
– 半径方向		0,015						mm
– 軸方向		0						mm
最大回転数	$n_{max.}$	6 000						min^{-1}
極数		1						
重量		175						g
ハウジング材質		スチール（ニッケルメッキ）						
マグネット材料		ネオジウム						
連続運転時の定格値								
定格トルク	M_N		38,9	40,9	39,7	41,6	40,5	mNm
定格電流（熱制限）	I_N		2,44	1,68	1,24	0,863	0,632	A
定格回転数	n_N		3 610	3 690	3 730	3 860	3 800	min^{-1}

注意: 定格値は定格電圧、22°C環境の条件で計算されています。$R_{th2\,p}$値は50%のため、考慮されていません。

注:
このグラフは、22° C という特定周囲温度における、出力シャフト上の利用可能なトルクと推奨回転数の関係を表します。このグラフは、熱的結合が異なる状態、つまりモータを、プラスチックフランジに取り付けた場合と、金属フランジに取り付けた場合示しています。

定格電圧 (U_N) 曲線は、限界温度までにおいて、プラスチック製フランジに取り付けられたモータの定格電圧での動作点と。
熱抵抗をさらに下げることで、より高いトルクを得ることができます。

定格電圧曲線の上の領域では、いかなる動作点も、より高い動作電圧を必要とします。
定格電圧曲線の下の領域では、いかなる動作点も、より低い動作電圧を必要とします。



© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
仕様は予告なしに変更されることがあります。

寸法図



3242 G ... CR

オプション

製品名の例：**3242G012CR-158**

オプション	種類	説明
U	シングルリード	シングルリード（PTFE）採用モータ用。長さ 160mm、レッド（+）/ブラック（-）
158	軸端	二次軸端なし

製品接続

ギアヘッド／リードスクリュー	エンコーダ	ドライブエレクトロニクス	ケーブル/アクセサリー
32GPT 32GPT LN 32GPT HT 32/3R 38/1 38/1 S 38/2 38/2 S 42GPT 32L ... TL 32L ... ML 32L ... SB 32L ... PB	IE3-1024 IE3-1024 L IERS3-500 IERS3-500 L IER3-10000 IER3-10000 L	SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S MC 3602 B MC 3603 S MC 3606 B MC 5004 P MC 5005 S MC 5010 S	MBZ 弊社の幅広いアクセサリーについては、「アクセサリー」のチャプターをご参照ください。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
仕様は予告なしに変更されることがあります。