FAULHABER

137 mNm
98,2 W

直流微电机

碳刷换向

3863 . . . CR 系列

在22°C和名义电压下的值	3863 H		012 CR	018 CR	024 CR	036 CR	048 CR	
名义电压	U_N		12	18	24	36	48	V
电枢电阻	R		0,161	0,365	0,663	1,55	2,59	Ω
转子电感	L		44,3	92,4	177	398	708	μH
最大功效	$\eta_{max.}$		83	84	85	85	86	%
空载电流	I_0		0,338	0,234	0,163	0,113	0,0845	A
空载转速	n_0		5 680	5 990	5 800	5 840	5 860	min^{-1}
堵转转矩	M_H		1 410	1 370	1 410	1 370	1 460	mNm
转子转动惯量	J		120	110	120	110	115	gcm^2
摩擦转矩	M_R		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	mNm
转矩常数	k_M		19,9	28,8	39,8	59,8	79,7	mNm/A
转速常数	k_n		479	332	240	160	120	min^{-1}/V
转速/转矩斜率	$\Delta n/\Delta M$		3,88	4,21	3,99	4,13	3,89	min^{-1}/mNm
热阻:								
– 绕组到外壳	R_{th1}	2,8						K/W
– 外壳到环境（外部塑料法兰）	$R_{th2\,p}$	7,7						K/W
– 外壳到环境（外部金属法兰）	$R_{th2\,m}$	1,5						K/W
热时间常数:								
– 绕组到外壳	τ_{w1}	58						s
– 外壳到环境（外部塑料法兰）	$\tau_{w2\,p}$	1 200						s
– 外壳到环境（外部金属法兰）	$\tau_{w2\,m}$	240						s
工作温度范围:								
– 电机		-30 ... +125						°C
– 线圈最高允许温度		+155						°C
输出轴轴承		滚珠轴承，预加载						
输出轴直径		6						mm
输出轴最大载荷:								
– 3 000 min^{-1} 时，径向（距安装面 4,5 mm）		60						N
输出轴最大载荷:								
– 3 000 min^{-1} 时，轴向		6						N
– 静态（轴无支撑）		50						N
– 静态（轴支撑		2 800						N
输出轴间隙:								
– 径向		0,015						mm
– 轴向		0						mm
转速可达	$n_{max.}$	7 000						min^{-1}
磁极对数		1						
重量		390						g
外壳材质		钢，表面镀镍						
磁钢材料		NdFeB						
持续工作时的额定值								
额定转矩	M_N		69,5	99,5	131	132	137	mNm
额定电流（热限制）	I_N		4	4	4	2,71	2,1	A
额定转速	n_N		5 400	5 630	5 440	5 450	5 510	min^{-1}

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22° C条件下。$R_{th2\,p}$值缩减50%。

说明：

本图表以22° C环境温度为基准，展示了输出轴转矩与推荐速度之间的关系。

图表分别展示了电机在塑料法兰和金属法兰两种热耦合条件下的性能。

在热极限范围内，名义电压(U_N)曲线展示了塑料法兰上电机的工作点。

进一步降低热阻可实现更高的转矩。

在名义电压曲线上方的工作点需要更高的工作电压，而位于名义电压曲线下方的点需要较低的电压。



推荐工作区（以名义电压48V电机为例）

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

尺寸图



3863 H ... CR

选配项信息

订货代码示例：**3863H012CR-158**

代码	类型	说明
U	单引线	PTFE材质引线，长160 mm，红 (+) / 黑 (-)
158	轴端	无后轴
2016	适配编码器	带后轴，适配IE3, IERS3, IER3编码器
1387	制动器组合	与MBZ制动器组合

适配部件

减速箱/丝杠	编码器	驱动器	电缆/配件
32GPT HT 38/1 38/1 S 38/2 38/2 S 42GPT 44/1	IE3-1024 IE3-1024 L IERS3-500 IERS3-500 L IER3-10000 IER3-10000 L	SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S MC 3606 B MC 5010 S	MBZ 若需配件，请参阅“配件”章节。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。