FAULHABER

0,94 mNm
1,96 W

# 直流微电机

精密合金换向

## 1016 . . . SR 系列

| 在22°C和名义电压下的值 | 1016 K | | 003 SR | 006 SR | 009 SR | 012 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名义电压 | $U_N$ | | 3 | 6 | 9 | 12 | V |
| 电枢电阻 | $R$ | | 3,1 | 12,5 | 27,1 | 40,7 | Ω |
| 转子电感 | $L$ | | 42 | 168 | 363 | 547 | µH |
| 最大功效 | $\eta_{max.}$ | | 75 | 74 | 74 | 75 | % |
| 空载电流 | $I_0$ | | 0,0166 | 0,0091 | 0,0067 | 0,0053 | A |
| 空载转速 | $n_0$ | | 12 700 | 12 800 | 13 000 | 14 100 | min$^{-1}$ |
| 堵转转矩 | $M_H$ | | 2,12 | 2,07 | 2,11 | 2,31 | mNm |
| 转子转动惯量 | $J$ | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | gcm$^2$ |
| 摩擦转矩 | $M_R$ | | 0,037 | 0,04 | 0,043 | 0,042 | mNm |
| 转矩常数 | $k_M$ | | 2,23 | 4,39 | 6,48 | 7,99 | mNm/A |
| 转速常数 | $k_n$ | | 4 280 | 2 180 | 1 470 | 1 200 | min$^{-1}$/V |
| 转速/转矩斜率 | $\Delta n/\Delta M$ | | 5 950 | 6 190 | 6 160 | 6 090 | min$^{-1}$/mNm |
| | | | | | | | |
| 热阻: | | | | | | | |
| – 绕组到外壳 | $R_{th1}$ | 21 | | | | | K/W |
| – 外壳到环境（外部塑料法兰） | $R_{th2\,p}$ | 51 | | | | | K/W |
| – 外壳到环境（外部金属法兰） | $R_{th2\,m}$ | 9,5 | | | | | K/W |
| 热时间常数: | | | | | | | |
| – 绕组到外壳 | $\tau_{w1}$ | 6,9 | | | | | s |
| – 外壳到环境（外部塑料法兰） | $\tau_{w2\,p}$ | 130 | | | | | s |
| – 外壳到环境（外部金属法兰） | $\tau_{w2\,m}$ | 25 | | | | | s |
| 工作温度范围: | | | | | | | |
| – 电机 | | -30 ... +85（选配 -30 ... +125） | | | | | °C |
| – 线圈最高允许温度 | | +85（选配 +125） | | | | | °C |
| 输出轴轴承 | | 烧结轴承 | | | | | |
| 输出轴直径 | | 1 | | | | | mm |
| 输出轴最大载荷: | | | | | | | |
| – 3 000 min$^{-1}$ 时，径向（距安装面 3,4 mm） | | 0,9 | | | | | N |
| 输出轴最大载荷: | | | | | | | |
| – 3 000 min$^{-1}$ 时，轴向 | | 0,1 | | | | | N |
| – 静态（轴无支撑） | | 20 | | | | | N |
| 输出轴间隙: | | | | | | | |
| – 径向 | | 0,02 | | | | | mm |
| – 轴向 | | 0,15 | | | | | mm |
| 转速可达 | $n_{max.}$ | 16 000 | | | | | min$^{-1}$ |
| 磁极对数 | | 1 | | | | | |
| 重量 | | 6,5 | | | | | g |
| 外壳材质 | | 钢，表面镀镍 | | | | | |
| 磁钢材料 | | NdFeB | | | | | |

| 持续工作时的额定值 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定转矩 | $M_N$ | | 0,94 | 0,917 | 0,916 | 0,921 | mNm |
| 额定电流（热限制） | $I_N$ | | 0,471 | 0,234 | 0,159 | 0,129 | A |
| 额定转速 | $n_N$ | | 5 430 | 5 480 | 5 740 | 6 970 | min$^{-1}$ |

**注意：** 额定值基于名义电压和环境温度22° C条件下，$R_{th2\,p}$未缩减。

**说明：**

本图表以22° C环境温度为基准，展示了输出轴转矩与推荐速度之间的关系。

图表分别展示了电机在塑料法兰和金属法兰两种热耦合条件下的性能。

在热极限范围内，名义电压($U_N$)曲线展示了塑料法兰上电机的工作点。

进一步降低热阻可实现更高的转矩。

在名义电压曲线上方的工作点需要更高的工作电压，而位于名义电压曲线下方的点需要较低的电压。







© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

## 尺寸图




**1016 K ... SR**

**1016 M ... SR**
配10/1系列减速箱

**1016 E ... SR**
配12/3，12/5系列减速箱

**1016 A ... SR**
配12/4系列减速箱

## 选配项信息

订货代码示例：**1016K006SR K2565**

| 代码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| K4180 | 适配编码器 | 带后轴，适配IEP3-4096编码器，和电机单引线 PVC，长度 150 mm |
| K2565 | 适配编码器 | 带后轴，适配PA2-100编码器 |
| K4483 | 适配编码器 | 扩展温度范围（-30至+125°C），带后轴，适配IEP3-4096编码器，和电机单引线 PVC，长度 150 mm |
| K2567 | 轴承 | 前端滚珠轴承 |
| K2568 | 温度范围 | 扩展温度范围（-30至+125°C） |
| K2570 | 轴承润滑 | 22°C时适用真空$10^{-5}$ Pa |
| K2571 | 后端出轴 | Ø 1 mm x 4,5 mm |

## 适配部件

| 减速箱/丝杠 | 编码器 | 驱动器 | 电缆/配件 |
|---|---|---|---|
| 10/1<br>12/3<br>12/4<br>12/5<br>10L ... SL<br>10L ... HL | PA2-100<br>IEP3-4096 | SC 1801 P<br>SC 1801 S<br>MC 3001 B<br>MC 3001 P | 若需配件，请参阅“配件”章节。 |




© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。