FAULHABER

222 mNm
138 W

DCマイクロモータ
グラファイト

シリーズ 3890 ... CR

22°C環境、定格電圧	3890 H		018 CR	024 CR	036 CR	048 CR	
定格電圧	U_N		18	24	36	48	V
端子間抵抗	R		0,21	0,36	0,78	1,38	Ω
ロータ・インダクタンス	L		60,6	108	242	431	µH
効率（最大）	$\eta_{max.}$		86	86	87	88	%
無負荷電流	I_0		0,327	0,245	0,164	0,123	A
無負荷回転数	n_0		5 440	5 480	5 520	5 540	min^{-1}
起動トルク	M_H		2 640	2 760	2 890	2 910	mNm
ロータ慣性	J		164	164	171	171	gcm^2
摩擦トルク	M_R		10	10	10	10	mNm
トルク定数	k_M		31,8	42,4	63,7	84,9	mNm/A
回転定数	k_n		300	225	150	113	min^{-1}/V
回転数–トルクの勾配	$\Delta n/\Delta M$		1,98	1,91	1,84	1,83	min^{-1}/mNm
熱抵抗:							
– ハウジングに巻く	R_{th1}	2,1					K/W
– 周囲へのハウジング（外部プラスチック フランジ）	$R_{th2\,p}$	6					K/W
– 周囲へのハウジング（外部金属フランジ）	$R_{th2\,m}$	1,6					K/W
熱時定数:							
– ハウジングに巻く	τ_{w1}	66					s
– 周囲へのハウジング（外部プラスチック フランジ）	$\tau_{w2\,p}$	1 300					s
– 周囲へのハウジング（外部金属フランジ）	$\tau_{w2\,m}$	350					s
動作温度範囲:							
– モータ		-30 ... +125					°C
コイル（最大許容温度）		+155					°C
軸受		ボールベアリング、予荷重					
軸径		6					mm
最大軸負荷:							
– 3 000min^{-1}での半径方向（ベアリングから4,5 mm）		60					N
最大軸負荷:							
– 3 000min^{-1}での軸方向		6					N
– 静的（シャフト非サポート）		50					N
– 静的（シャフトサポート）		2 800					N
軸の遊び:							
– 半径方向		0,015					mm
– 軸方向		0					mm
最大回転数	$n_{max.}$	6 000					min^{-1}
極数		1					
重量		550					g
ハウジング材質		スチール（ニッケルメッキ）					
マグネット材料		ネオジウム					

連続運転時の定格値							
定格トルク	M_N		139	185	220	222	mNm
定格電流（熱制限）	I_N		5	4,98	4,23	3,2	A
定格回転数	n_N		5 190	5 290	5 350	5 370	min^{-1}

注意: 定格値は定格電圧、22°C環境の条件で計算されています。$R_{th2\,p}$値は50%のため、考慮されていません。

注:
このグラフは、22° C という特定周囲温度における、出力シャフト上の利用可能なトルクと推奨回転数の関係を表します。このグラフは、熱的結合が異なる状態、つまりモータを、プラスチックフランジに取り付けた場合と、金属フランジに取り付けた場合示しています。

定格電圧 (U_N) 曲線は、限界温度までにおいて、プラスチック製フランジに取り付けられたモータの定格電圧での動作点と。
熱抵抗をさらに下げることで、より高いトルクを得ることができます。

定格電圧曲線の上の領域では、いかなる動作点も、より高い動作電圧を必要とします。
定格電圧曲線の下の領域では、いかなる動作点も、より低い動作電圧を必要とします。



連続運転のための推奨領域(例：定格電圧48V)

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
仕様は予告なしに変更されることがあります。

寸法図



3890 H ... CR

オプション

製品名の例：**3890H024CR-158**

オプション	種類	説明
U	シングルリード	シングルリード（PTFE）採用モータ用。長さ 150mm、レッド（+）/ブラック（-）
158	軸端	二次軸端なし
2016	二次軸端	エンコーダ IE3, IERS3, IER3 との接続用リア軸端部付きモータ
1387	ブレーキの組み合わせ	ブレーキ MBZ との組み合わせ用

製品接続

ギアヘッド／リードスクリュー	エンコーダ	ドライブエレクトロニクス	ケーブル/アクセサリー
32GPT HT 38/1 38/1 S 38/2 38/2 S 42GPT 44/1	IE3-1024 IE3-1024 L IERS3-500 IERS3-500 L IER3-10000 IER3-10000 L	SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S MC 3606 B MC 5010 S	MBZ 弊社の幅広いアクセサリーについては、「アクセサリー」のチャプターをご参照ください。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
仕様は予告なしに変更されることがあります。