FAULHABER

3,44 mNm
5,14 W

Micromoteurs C.C.

Commutation métaux précieux

Série 1331 ... SR

Valeurs à 22°C et à tension nominale	1331 T		006 SR	012 SR	024 SR	
Tension nominale	U_N		6	12	24	V
Résistance de l'induit	R		2,83	13,7	52,9	Ω
Inductance	L		70	310	1 100	µH
Rendement, max.	$\eta_{max.}$		80	79	79	%
Courant à vide, typ.	I_0		0,0226	0,0105	0,0055	A
Vitesse à vide	n_0		10 700	9 910	10 500	min⁻¹
Couple de démarrage	M_H		11,2	9,94	9,74	mNm
Inertie du rotor	J		0,71	0,67	0,63	gcm²
Couple de frottement	M_R		0,12	0,12	0,12	mNm
Constante de couple	k_M		5,33	11,5	21,7	mNm/A
Constante de vitesse	k_n		1 790	833	439	min⁻¹/V
Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$		950	993	1 070	min⁻¹/mNm
Résistances thermiques:						
– bobinage au logement	R_{th1}	11				K/W
– boîtier à l'air ambiant (bride en plastique)	$R_{th2\,p}$	28				K/W
– boîtier à l'air ambiant (bride métallique)	$R_{th2\,m}$	6				K/W
Constantes de temps thermiques:						
– bobinage	τ_{w1}	8,1				s
– boîtier (bride en plastique)	$\tau_{w2\,p}$	220				s
– boîtier (bride métallique)	$\tau_{w2\,m}$	48				s
Températures d'utilisation:						
– moteur		-30 ... +85 (sur demande -30 ... +125)				°C
– bobinage max. admissible		+125				°C
Paliers de l'arbre		paliers frittés	roulements à billes précontraints			
Diamètre de l'arbre		1,5	1,5			mm
Charge max. radiale sur l'arbre:						
– dynamique à 3 000 min⁻¹ (4 mm de la flasque frontale)		1,2	5			N
Charge max. axiale sur l'arbre:						
– dynamique à 3 000 min⁻¹		0,2	0,5			N
– statique (arbre non supporté)		20	10			N
Jeu de l'arbre:						
– radial		0,03	0,015			mm
– axial		0,2	0			mm
Vitesse jusqu'à	$n_{max.}$	12 000				min⁻¹
Nombre de paires de pôles		1				
Masse		19				g
Matériau du boîtier		acier, nickelé				
Matériau de l'aimant		NdFeB				

Valeurs nominales en service permanent						
Couple nominal	M_N		1,96	3,44	3,31	mNm
Courant nominal (limite thermique)	I_N		0,4	0,343	0,174	A
Vitesse nominale	n_N		8 750	5 260	5 650	min⁻¹

Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction de résistance thermique $R_{th2\,p}$ de 0%.

Remarque:

Le diagramme indique la vitesse recommandée en fonction du couple disponible sur l'arbre de sortie à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme montre le moteur dans différentes conditions de couplage thermique, c.-à-d. monté respectivement sur une flasque plastique ou métallique.
La courbe de la tension nominale (U_N) montre, jusqu'à la limite thermique, le point de fonctionnement à la tension nominale pour un moteur monté sur une flasque plastique.
Un couple supérieur peut être atteint en réduisant ultérieurement la résistance thermique.
Des points de fonctionnement au dessus de la courbe à la tension nominale requièrent une tension de fonctionnement supérieure.
Des points de fonctionnement en dessous de la courbe de tension nominale requièrent une tension inférieure.



Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 12V)

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.

Dessin technique



1331 T ... SR **1331 E ... SR**

Options

Informations pour la commande exemple: **1331T012SR-277**

Option	Exécution	Description
L	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-)
4924	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-)
X4924	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-)
4925	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
X4925	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
Y4925	Fils jumelés	Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
F	Fils séparés	Pour moteurs avec fils seuls, matériaux en PTFE, longueur 150 mm rouge (+) / noir (-)
277	Paliers	Deux roulements à billes précontraints

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetées	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
13A 14GPT 14/1 15/5 15/5 S	IE2-400	SC 1801 P SC 1801 S MC 3001 B MC 3001 P MC 3602 B MC 3603 S MC 5004 P	Veuillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.